




Maxos fusion

LL500Z MOD-DE WH

Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Winkel	0°
Zubehörfarbe	Weiß
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Value Ladder	Best
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	220,9 mm
Gesamte Breite	62,2 mm
Gesamte Höhe	59,1 mm

Gesamter Durchmesser	0 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	59 x 62 x 221 mm
Material	Polykarbonat
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL500Z MOD-DE WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z MOD-DE WH
Gesamt-Produktcode	871869699836600
Bestellcode	99836600

Maxos fusion

Material-Nr. (12NC)	910925865359
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696998366
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1

EAN Umverpackung	8718696998366
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

