



LumiStreet gen2

BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S

LumiStreet gen2 Mini, LED module 4900 lm, 740 neutralvit, Säkerhetsklass I, Extra bred ljusfördelning 10, Stolparm, 76 mm i diameter, med ingång från sidan

Allt fler kommuner måste uppgradera sina gatubelysningsinstallationer till energieffektiv LED-teknik, men deras budget blir allt mindre och mindre. Därför har en ny generation LumiStreet uppgraderats och designats som en lösning på denna utmaning. Det är den perfekta lösningen för direktersättning av konventionell belysning. LumiStreet gen2 lämpar sig för detta tack vare hög effektivitet, låg total ägandekostnad, samt enklare installation och underhåll vilket möjliggörs av Philips Service tag. Armaturen är dessutom framtidsklar genom Philips SR (System Ready)-sockeln, och redo att parkopplas med belysningsstyrning och programvaror såsom Interact City. LumiStreet gen2 lämpar sig för detta tack vare hög effektivitet, låg total ägandekostnad och enklare installation och underhåll. Enkel installation och underhåll möjliggörs av Philips Service tag. Dessutom gör Philips SR (System Ready)-sockel att den är framtidsklar. Du kan parkoppla armaturen med belysningsstyrning och programvaror såsom Interact City.

Produktdata

Allmän information		Produktfamiljskod	BGP292 [LumiStreet gen2 Mini]
Lampfamiljskod	LED49 [LED module 4900 lm]	Lighting Technology	LED
Utbytbar ljuskälla	Ja	Värdetrappa	Specifikation
Antal driftdonsenheter	1 enhet	CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Kommentarer	* Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Typ av ljuskälla	LED	ENEC-märkning	ENEC plus-märkning
		EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Ljusflöde	4 263 lm
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	147 lm/W
Färgåtergivningsindex	70
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Typ av optisk kåpa	Plant glas
Armaturens ljusstrålefördelning	150° - 43° x 67°
Optiktyp utomhus	Extra bred ljusfördelning 10

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	21 A
Ingåendetid	0,225 ms
Effektförbrukning	29 W
Effektfaktor (fraktion)	0.97
Anslutning	Två 5-poliga tryckanslutningar
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	30

Temperatur	
Omgivningstemperatur	–40 till +50 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Fixation material	Aluminium
Armaturhusets färg	Grå
Monteringsenhet	Stolparm, 76 mm i diameter, med ingång från sidan
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar

Total längd	620 mm
Total bredd	234 mm
Total höjd	95 mm
Effektiv projicerad yta	0,0251 m²
Mått (höjd x bredd x djup)	95 x 234 x 620 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	Armaturöverspänningsskyddsnivå till 6 kV differentiallyäge och 8 kV vanligt läge
Sustainability rating	Lighting for circularity
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0.381, 0.379) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,5 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L97

Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	0 % (digital)

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S
Fullständigt produktnamn	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S
Full EOC	871869944936000
Beställningsnummer	910925865670
Materialnummer (12NC)	910925865670
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699449360
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699449360

LumiStreet gen2

Måttskiss

