



LumiStreet

BGP214 ECO81/740 II DM CLO FQQ-2X1.5 48/

LumiStreet Large - LED EconomyLine 8100 lm - 740 Neutraali valkoinen - Suojausluokka II - Keskileveä valonjako - Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K) - Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä

Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimukseen tuottamalla tehokkaan valaistuksen. Valaisimen korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	ECO81 [LED EconomyLine 8100 lm]
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]
Valaisimen valokeilan hajautus	154°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Ruuviliitinkytentärimä, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta

Optic type outdoor	Keskileveä valonjako
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
MCB-tuotteiden määrä	11
EU RoHS -määräysten mukainen	Ei
LED engine type	LED
Tuoteperheen koodi	BGP214 [LumiStreet Large]

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
-------------	-----------

Syöttötaajuus	50–60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	52 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	58.5 W
CLO-tehonkulutus	65 W
Kytkevätvirtasäys	46 A
Syttymisaika	0,25 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	48/60A [Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	755 mm
Kokonaisleveys	355 mm
Kokonaiskorkeus	98 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Effective projected area	0,04 m ²
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	98 x 355 x 755 mm (3.9 x 14 x 29.7 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkvaltasuojaus]

Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV
---	--

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	5645 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	115 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	70
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	65 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-11%

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869632029700
Tilaustuotteen nimi	BGP214 ECO81/740 II DM CLO FQQ-2X1.5 48/
EAN/UPC – tuote	8718696320297
Tilauskoodi	32029700
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925865969
Nettopaino (kappale)	9,600 kg



Mittapiirros



LumiStreet Large BGP/BGS214

