



LumiStreet

BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A

LumiStreet Large, LED EconomyLine 11500 lm, 740 Neutraali valkoinen, Suojausluokka II, Keskisuuri valonjako, Yleiskiinnike, halkaisija 48–60 mm, säädettävä

Monissa kunnissa on käytössä vanhentuneita valaistusratkaisuja, jotka pitäisi korvata mahdollisimman pian, mutta käytettävissä on vähän varoja. Meillä on vastaus näihin tarpeisiin. Pienikokoinen, uutta lediympäristöä hyödyntävä LumiStreet on monipuolinen ja edullinen valaisin, joka vastaa tievalaistuksen perusvaatimuksia. Laadukkaat osat takaavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset. Tuloksena on Tievalaisin valaisee tehokkaasti mutta säästää samalla energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia. Core-versio on suunniteltu projekteihin, jossa määrät ovat suuria mutta alkuinvestointi halutaan pitää kohtuullisena. Optiikkavalikoima rajoitettu. Performer-versio suunniteltu asiakkaille, jotka valmistelevat suuria saneerausprojekteja. Kokonaiskustannukset huomioonottava investointi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	ECO115 [LED EconomyLine 11500 lm]	CE-merkintä	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Takuuaika	5 vuotta
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Tulenarkuusmerkintä	-
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.	RoHS-direktiivin mukainen	Ei
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED	Valaistuksen tekniset tiedot	
Tuoteperheen koodi	BGP214 [LumiStreet Large]	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Lighting Technology	LED	Valovirta	9 775 lm
		Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
		Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	101 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Valaisimen valokeilan hajautus	154°
Optiikan tyyppi, ulkotila	Keskisuuri valonjako

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	0 W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	[DELETE] W
CLO-tehonkulutus	[DELETE] W
Kytkevävirtasysäys	53 A
Kytkeväaika	0,3 ms
Virrankulutus	95 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.95
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	8

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-40... +50 °C
----------------------	---------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitäntä
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Kotelon väri	Harmaa
Asennuslaite	Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä
Optisen kuvun/linssin muoto	Litettä

Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	755 mm
Kokonaisleveys	355 mm
Kokonaiskorkeus	98 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Tehokas heijastettu alue	0,04 m ²
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	98 x 355 x 755 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Philipsin normaali syöksyjännitesuojaustaso
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-7%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	0,5 %
--	-------

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	10%
-----------------------	-----

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A
Koko tuotenimi	BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A
Full EOC	871869630323800
Tilauuskoodi	30323800
Tuotekoodi (12NC)	910925865996
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696303238
SAP-osoittaja - pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC - laatikko	8718696303238

Mittapiirros

