



LumiStreet

BGP214 ECO98/740 II DM CLO-DDF2 D18 FQQ-

LumiStreet Large - LED EconomyLine 9800 lm - 740 Neutraali valkoinen - Suojausluokka II - Keskileveä valonjako - Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K) - Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä

Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimukseen tuottamalla tehokkaan valaistuksen. Valaisimen korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Lamppuperheen koodi	ECO98 [LED EconomyLine 9800 lm]	Takuu aika	5 vuotta
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	Optic type outdoor	Keskileveä valonjako
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSDD-CLO [Tehonsyöttöyksikkö, DynaDimmer ja jatkuva valontuotto (integroitu)]	MCB-tuotteiden määrä	8
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	EU RoHS -määräysten mukainen	Ei
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasij]	LED engine type	LED
Valaisimen valokeilan hajautus	154°	Tuoteperheen koodi	BGP214 [LumiStreet Large]
Ohjauskäyttöliittymä	Sisäinen (ei ulkoista liitäntää)	Valon tekniset tiedot	
Liitäntä	Ruuviliitinkytentärima, 3-napainen	Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Kaapeli	Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K)	Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II	Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Tulenarkuusmerkintä	-		
CE-merkintä	CE-merkintä		

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	64.8 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	72.9 W
CLO-tehonkulutus	81 W
Kytkevävirtasysäys	53 A
Syttymisaika	0,3 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	48/60A [Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	755 mm
Kokonaisleveys	355 mm
Kokonaiskorkeus	98 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Effective projected area	0,04 m ²
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	98 x 355 x 755 mm (3.9 x 14 x 29.7 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
-----------	---

Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkkivaltasuojaus]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	6885 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	113 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	70
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	81 W
Tehonkulustoleranssi	+/-11%

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suurin himmennystaso	Ohjelmoitava

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869632038900
Tilaustuotteen nimi	BGP214 ECO98/740 II DM CLO-DDF2 D18
	FQQ-
EAN/UPC – tuote	8718696320389
Tilauskoodi	32038900
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925865999
Nettopaino (kappale)	9,600 kg



Mittapiirros



LumiStreet Large BGP/BGS214

