



# LumiStreet

## BGP214 ECO98/740 II DM CLO-DDF1 D18 FQQ-

LumiStreet Large - LED EconomyLine 9800 lm - 740 Neutraali valkoinen - Suojausluokka II - Keskileveä valonjako - Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K) - Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä

Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimukseen tuottamalla tehokkaan valaistuksen. Valaisimen korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	ECO98 [ LED EconomyLine 9800 lm]
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSDD-CLO [ Tehonsyöttöyksikkö, DynaDimmer ja jatkuva valontuotto (integroitu)]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [ Tasolasij]
Valaisimen valokeilan hajautus	154°
Ohjauskäyttöliittymä	Sisäinen (ei ulkoista liitäntää)
Liitäntä	Ruuviliitinkytentärima, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 10 m ilman pistotulppaa (C10K)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä

ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Optic type outdoor	Keskileveä valonjako
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
MCB-tuotteiden määrä	8
EU RoHS -määräysten mukainen	Ei
LED engine type	LED
Tuoteperheen koodi	BGP214 [ LumiStreet Large]
Valon tekniset tiedot	
Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

## Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	64.8 W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	72.9 W
CLO-tehonkulutus	81 W
Kytkevävirtasysäys	53 A
Syttymisaika	0,3 ms
Tehokerroin (min.)	0.95

## Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualueumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	48/60A [ Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	755 mm
Kokonaisleveys	355 mm
Kokonaiskorkeus	98 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Effective projected area	0,04 m <sup>2</sup>
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	98 x 355 x 755 mm (3.9 x 14 x 29.7 in)

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
-----------	---

Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [ 5 J ilkkivaltasuojaus]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	6885 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	113 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	70
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	81 W
Tehonkulustoleranssi	+/-11%

## Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suurin himmennystaso	Ohjelmoitava

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869632034100
Tilaustuotteen nimi	BGP214 ECO98/740 II DM CLO-DDF1 D18 FQQ-
EAN/UPC - tuote	8718696320341
Tilauskoodi	32034100
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925866017
Nettopaino (kappale)	9,600 kg



## Mittapiirros



LumiStreet Large BGP/BGS214

