



DigiStreet

BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62

DigiStreet Large, LED module 34000 lm, 740 Neutraali valkoinen, Suojausluokka II, Leveä valonjako 10, Tummanharmaa, Valaisimen syöksyjännitesuojaus 10 kV differentiaalitulissa ja 10 kV yleistilassa, Asennussovite, halkaisija 62 mm

Valmis DigiStreet-järjestelmäarkkitehtuuri on kestävä ratkaisu, jonka ansiosta voidaan nauttia nykypäivän älykkäiden valaistusjärjestelmien eduista ja valmistella kaupunkia myös tuleviin innovaatioihin! Valaisimn voidaan liittää älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, kuten Interactiin. Kukin valaisin voidaan tunnistaa erikseen Philipsin Service tag -sovelluksen avulla. Skannaamalla QR-koodin pylvään luukun sisäpuolelta saat heti käyttöösi valaisimen määritykset, mikä helpottaa ja nopeuttaa huoltoa ja ohjelmointia valaisimen elinkaaren kaikissa vaiheissa. DigiStreet on myös varustettu valoresepteillä, jotka auttavat 1) pitämään yllä lepakoille suotuisia ekosysteemejä ja 2) pitämään yötaivaan pimeänä ja vähentämään valosaastetta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tuoteperheen koodi	
Lamppuperheen koodi	LED340 [LED module 34000 lm]	BGP763 [DigiStreet Large]	
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Lighting Technology	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	2 yksikköä	Arvoasteikko	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	CE-merkintä	
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.	Takuuaika	
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED	Tulenarkuusmerkintä	
		ENEC-merkintä	
		RoHS-direktiivin mukainen	

Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Valovirta	29 920 lm
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	153 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Valaisimen valokeilan hajautus	61° x 150°
Optiikan tyyppi, ulkotila	Leveä valonjako 10

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
KytKentävirtasysäys	53 A
KytKentäaika	0,3 ms
Virrankulutus	196 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.99
Liitäntä	Ruuviliitin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	4

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-40... +50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Akrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Tummanharmaa
Asennuslaite	Asennussovite, halkaisija 62 mm
Optisen kuvun/linssin muoto	Litteä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	1 011 mm
Kokonaisleveys	361 mm

Kokonaiskorkeus	121 mm
Tehokas heijastettu alue	0,08 m²
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	121 x 361 x 1011 mm

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojaus koodi	IK09 [10 J]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 10 kV differentiaalitulassa ja 10 kV yleisulassa
Kestävän kehityksen profiili	Lighting for circularity
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-7%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38..0.38) SDCM <5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L95

Käyttökohteiden olosuhteet	
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62
Koko tuotenimi	BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62
Full EOC	871869637844100
Tilauuskoodi	37844100
Tuotekoodi (12NC)	910925866251
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696378441
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696378441

Mittapiirros

