



Trilho 3 circuitos (RCS750)

RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)

Trilho 3 circuitos (RCS750), Normal, Preto, Proteção contra ferramentas

O trilho RCS750 de 3 circuitos é constituído por um perfil de alumínio disponível em comprimentos de 1, 2, 3 e 4 m com quatro condutores elétricos. Qualquer configuração pode ser facilmente criada: horizontal ou vertical, montada no teto ou na parede ou em painéis independentes. O sistema também pode ser usado como uma estrutura flutuante. Todas as luminárias têm uma fonte de alimentação separada e podem ser comutadas seletivamente. Eles podem ser movidos facilmente para acompanhar qualquer mudança de layout. Uma gama de adaptadores, conexões de fonte de alimentação e acessórios de montagem também estão disponíveis.

Dados do produto

Informações gerais	
Cor do acessório	Preto
Teste de Glow-wire	Temperatura de 850 °C, duração de 5 s
Dados mecânicos e de compartimento	
Comprimento geral	2.000 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP30 [Proteção contra ferramentas]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Nome do produto completo	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Full EOC	871155979852300
Descrição do código local	RCS750 3C L2000 BK
Código de encomenda	910930013318
Nº do material (12NC)	910930013318
Código local	910930013318
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711559798523
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8711559798523

Trilho 3 circuitos (RCS750)

Desenho dimensional

