

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä, Normal, Musta, Työkalusuojattu

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta. Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä. Mikä tahansa kokoonpano voidaan luoda helposti: vaakasuuntainen tai pystysuuntainen, pinta- tai uppoasennus kattoon, seinään tai vapaasti seisoviin paneeleihin. Järjestelmää voi käyttää myös kelluvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virtalähde, ja ne voidaan kytkeä valikoiden. Niitä voidaan siirtää helposti valaistus- ja esittelytarpeen mukaan. Näin voidaan luoda monitoimintainen kiskojärjestelmä korostusvalaistusta ja ripustettavia mainos- ja somistusmateriaaleja varten. Sarja sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lisävarusteen väri	Musta
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	3 000 mm


Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP30 [Työkalusuojattu]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)
Koko tuotenimi	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)
Full EOC	871155979853000
Tilauskoodi	79853000
Tuotekoodi (12NC)	910930013418
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711559798530
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711559798530

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Mittapiirros



© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.