

3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

3-fas skena

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata

Allmän information		Längd	4000 mm
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x 4000 mm (NaN x NaN x 157,5 in)
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 5 s		
Upphängningstillbehör	No [-]		
Mekaniska tillbehör	No [-]		
Tillbehörsfärg	Svart		
Drift och elektricitet		Användning och godkännande	
Elektriska tillbehör	No [-]	Kod för kapstingsklass	IP30 [Verkygsskyddad]
Faser	3C [3-fas skena]	Produktdata	
Mekanik och armaturhus		Fullständig produktkod	871155979854700
Total längd	4000 mm	Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
		EAN/UPC – Produkt	8711559798547
		Beställningsnummer	79854700
		Räknare – Antal per förpackning	1

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Räknare - antal förpackningar per kartong 1


Materialnummer (12NC) 910930013518

Nettovikt (stykke) 3,500 kg

850°C



Måttskiss



3-circuit square RCS750

