



CoreLine, encastré

RC132Z SMB W30L120

CoreLine, encastré, Accessory, Blanc

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Angle	-	Longueur totale	1 212 mm
Couleur des accessoires	Blanc	Largeur totale	312 mm
Valeur ajoutée	Performance	Hauteur totale	51,6 mm
Fonctionnement et électricité		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	52 x 312 x 1212 mm
Tension d'entrée	- V	Matériaux	Aluminium
Fréquence linéaire	- Hz	Approbation et application	
		Classe de protection CEI	-

CoreLine, encastré

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC132Z SMB W30L120
Nom de produit complet	RC132Z SMB W30L120
Code EOC	871869607332299
Code de commande	07332299
Code 12NC	910930031218

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696073322
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696073384

Schéma dimensionnel

