



CoreLine Panel

RC125Z SMB-PLC

Accessory, Stahl, 0,2 J Standard, Fernhalten von Fingern

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. CoreLine Panel gibt es in zwei Ausführungen: Ein bildschirmarbeitsplatztaugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit integrierter, breitstrahlender MicroOptik und ein opales Panel (NOC). Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach und schnell installieren. Die BAP-tauglichen Leuchten sind zusätzlich mit einem optionalen Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüsten

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	Edelstahl
Zubehörfarbe	Stahl	Genehmigung und Anwendung	
Value Ladder	Better	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Eingangsspannung	220 bis 240 V	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Produktdaten	
Mechanik und Gehäuse		Bestell-Produktname	RC125Z SMB-PLC
Gesamte Länge	50 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	RC125Z SMB-PLC
Gesamte Breite	22 mm	Gesamt-Produktcode	871869607333999
Gesamte Höhe	33 mm	Bestellcode	07333999
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	33 x 22 x 50 mm	Material-Nr. (12NC)	910930031318
		Anzahl pro Verpackung	1

CoreLine Panel

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696073339
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696073391

