

# PHILIPS

## Lighting



# GreenPerform Highbay Elite

BY718P LED100/CW PSU NB NCH

GreenPerform Highbay Elite, 68 W, 10000 lm, 6500 K, 54°

GreenPerform Highbay Elite 是高棚灯具系列的最新创新产品，适用于高天花板和工业应用。独特的无翼设计因其美学魅力获得了 2019 年 iF 设计奖和 2019 年红点设计奖。但这种多功能灯具也提供了丰富的实用功能，包括高光线质量、高节能、价格合理的长寿命，并提供各种各样的光学和流明包。Green Perform Highbay Elite 灯具提供与基于物联网的系统 and 软件应用程序（包括 Interact Pro 系统）的高级互联选项。如果您正在寻找一个“装后无忧”的强大且可靠的解决方案与互联优势，Green Perform Highbay Elite 是明智的选择。

## 产品数据

一般信息		显色指数 (CRI)	>80
可更换光源	否	光源颜色	865 冷日光
设备组件数	1 个单位	光学类型	对称
包含的驱动器	是	光罩类型	透镜
光源引擎类型	LED	灯具光束扩散	54°
CE 标志	CE 标志	操作和电气	
质保期	3 年	输入电压	220 至 240 V
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面	线频率	50 or 60 Hz
ENEC 标志	-	侵入电流	54 A
灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 30 秒	侵入时间	0.65 ms
符合欧盟 RoHS 规范	是	功耗	68 W
灯技术		功率系数 (小数)	0.95
光通量	10,000 lm	线缆	线缆 0.3 米不带插头
相关色温 (标称)	6500 K	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	6
光效 (额定)(标称)	145 lm/W		

# GreenPerform Highbay Elite

## 温度

环境温度范围	-30 至 +50°C
--------	-------------

## 控制和调光

可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
控制界面	-
恒定光输出	否

## 机械和外壳

外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
外壳颜色	灰色
光罩外观	磨砂
总高度	95 mm
总直径	385 mm

## 审批和申请

IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
保护等级 IEC	安全等级 I

## 初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%

## 长时间使用性能 (符合 IEC 标准)

使用寿命中值 L70B50	75,000 小时
---------------	-----------

## 申请条件

最高暗波级别	不适用
适用于随机开关	否

## 产品数据

订单产品名称	BY718P LED100/CW PSU NB NCH
完整的产品名称	BY718P LED100/CW PSU NB NCH
完整产品代码	911401507861
订购代码	911401507861
材料编号 (12NC)	911401507861
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

## 二维绘图

