



GreenUp Wellglass

BY200P LED44 L-B/NW PSU

GreenUp Wellglass, 40 В, 4400 лм, 4000 К, 140°

Светильник GreenUp LED Wellglass предназначен для замены традиционных светильников WelGlass мощностью до 70 Вт с нагрузкой не более 35 % от нагрузки подобных вариантов освещения. Это идеальное светодиодное решение для наружного освещения в суровых условиях, например на электростанциях, металлообрабатывающих заводах и в безопасных зонах химических и нефтеперерабатывающих заводов. По сравнению с традиционными газоразрядными лампами WelGlass светильник отличается повышенной надежностью и комфортом, а также существенно более низким энергопотреблением и затратами на обслуживание. GreenUp Wellglass поставляется с приспособлениями для 2 разных вариантов монтажа (опора и кронштейн), а также с 2 вариантами светового пучка (ламбертовским и в форме крыла летучей мыши).

Данные о продукции

Общая информация		Тип оптической крышки	
Сменный источник света	Нет	Поликарбонатный колпак/плафон, матовый	
Драйвер в комплекте	Да	Светораспределение светильника	
Тип светогенератора	LED	140°	
Маркировка CE	-	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Входное напряжение	
Технические характеристики освещения		220-240 Вт	
Светоотдача	4 400 лм	Частота сети	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К	50 or 60 Hz	
Эффективность (номинальная) (ном.)	110 лм/В	Пусковой ток	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80	3,2 А	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Время пуска	
		0,075 ms	
		Энергопотребление	
		40 В	
		Коэффициент мощности (доля)	
		0.95	
		Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	
		24	

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –30 до +45 °С
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	–
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Темно-серый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая высота	255 мм
Общий диаметр	215 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BY200P LED44 L-B/NW PSU
Полное название продукта	BY200P LED44 L-B/NW PSU
Полный код продукта	911401512361
Код заказа	911401512361
Материал № (12NC)	911401512361
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров

