



SlimBalance

SP551P LED20S 840 L60 PSD SD

SlimBalance, 111.11 lm/W, 840 中性白色, DALI

SlimBalance 是全系列的产品系列，具有大方典雅的设计，有助于为客户创造有吸引力和差异化的空间。该系列涵盖不同长度（600mm，1200mm，1500mm），不同的端盖（圆形，方形）和不同的发光方式（直接，间接）。其办公室兼容版本提供低眩光的舒适的光线，符合办公室照明需求。

安全提示

- 本产品的防水等级为 IPX0，即表示没有防水保护。因此，我们强烈建议您妥善检查要安装此灯具的环境
- 如在未采取上述建议的情况下发生灯具进水情况，飞利浦/Signify 不保证故障保险和产品保修仍将有效

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
设备组件数	1个单位
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
可燃性标志	-
ENEC 标志	-
灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 30 秒
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
光通量	2,000 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	111.11 lm/W
显色指数 (CRI)	>80

光源光束角度	-°
光源颜色	840 中性白色
光学类型	宽光束
光罩类型	聚碳酸酯盖中的线性透镜阵列
灯具光束扩散	60°
操作和电气	
输入电压	220/240 V
线频率	50 to 60 Hz
侵入电流	14.7 A
侵入时间	250 ms
功耗	18 W
功率系数 (小数)	0.95
连接	飞线/电线
线缆	-
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	33

SlimBalance

温度	
环境温度范围	-20 至 +40°C
控制和调光	
可调光	是
驱动器/功率单元/变压器	-
控制界面	DALI
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	金属
反射镜材料	-
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	钢
外壳颜色	银色
光罩外观	乳白玻璃
总长度	630 mm
总宽度	70 mm
总高度	105 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	105 x 70 x 630 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]

机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 I
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.38, 0.38) SDCM< 3
功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
使用寿命中值 L70B50	50,000 小时
申请条件	
最高谐波级别	1%
产品数据	
订单产品名称	SP551P LED20S 840 L60 PSD SD
完整的产品名称	SP551P LED20S 840 L60 PSD SD
完整产品代码	911401521441
订购代码	911401521441
材料编号 (12NC)	911401521441
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

二维绘图

