



CoreLine Highbay

BY121P G3 LED205S/840 PSD NB GR

CoreLine Highbay, 155 W, 20500 lm, 4000 K, DALI

CoreLine High-bay gjorde ett framgångsrikt intåg på marknaden 2013 och har sedan dess uppgaderats med den nya generationen LED-lampor för lägre totalkostnad och valfri DALI-dimring för ännu större besparingar. CoreLine High-bay G3 är avsedd som ersättning för HPI 250/400 W-armaturer och erbjuder sina kunder alla fördelar med LED-teknologi: hög ljuskvalitet, utökad livslängd, lägre energiförbrukning och reducerade underhållskostnader, allt från en pålitlig leverantör. Samtidigt har produkten även tydliga fördelar för installatören. CoreLine High-bay G3 kan anslutas till det befintliga nätet och anslutningen är enkel, det finns inget behov av att öppna armaturen för installation eller service. Tack vare armaturens kompakta storlek och lätta vikt är den dessutom enkel att hantera och underhålla.

Produktdata

Allmän information			
Typ av ljuskälla	LED	Effektförbrukning	155 W
CE-märkning	CE-märkning	Effektfaktor (fraktion)	0.9
		Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) 8 (max)	
Ljusteknik		Temperatur	
Ljusflöde	20 500 lm	Omgivningstemperatur	-30 till +45 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Styrenheter och dimring	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	130 lm/W	Dimbar	Ja
Färgåtergivningningsindex	≥80	Styrgränssnitt	DALI
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkupa/kåpa	Armaturhusets material	Aluminium
Drift och elektricitet		Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Ingångsspänning	220–240 V		
Line Frequency	50 to 60 Hz		

CoreLine Highbay

Armaturhusets färg	Grå
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	454 mm
Total bredd	452 mm
Total höjd	152 mm
Total diameter	452 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	152 x 452 x 454 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
----------------------------	--------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BY121P G3 LED205S/840 PSD NB GR
Fullständigt produktnamn	BY121P G3 LED205S/840 PSD NB GR
Full EOC	871016332675700
Beställningsnummer	32675700
Materialnummer (12NC)	911401524451
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163326757
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8710163326757

Måttskiss

