



Потолочный светильник DN060B

DN060B LED8S/830 PSU WH

Потолочный светильник DN060B, 9 В, 800 лм, 3000 К,
Опаловый

Ledinaire Downlight DN060 – светодиодный светильник, сочетающий себе высокое качество света и доступную цену. Рассеянный свет, обеспеченный конструкцией и рассеивателем, создает необходимый комфорт там, где это нужно.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
ПРА	-
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Значение
Гарантийный период	3 года

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	800 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	89 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Теплый белый 830
Светораспределение светильника	10°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 В
Частота сети	50 or 60 Hz

Входная частота	50 или 60 Hz
Энергопотребление	9 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 2-полюсный

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Пластмасса
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Белый

Потолочный светильник DN060B

Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	225 мм
Общая ширина	225 мм
Общая высота	100 мм
Общий диаметр	173 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	100 x 225 x 225 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации	7,5 %
50 000 ч	

Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L65
--	-----


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности T _q	25 °C
--	-------



Данные об изделии

Название продукта для заказа	DN060B LED8S/830 PSU WH
Полное название продукта	DN060B LED8S/830 PSU WH
Полный код продукта	871016330662999
Код заказа	911401532031
Материал № (12NC)	911401532031
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163306629
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8710163306902

Чертеж размеров



Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - DN060B LED8S/830 PSU WH

General uniform lighting - DN060B LED8S/830 PSU WH

Потолочный светильник DNO60B

