



Iluminação descendente DN060B

DN060B LED18S/840 PSU WH

840 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação - WH

A gama LEDINAIRE contém uma seleção de luminárias LED populares prontas a utilizar que são fornecidas com os níveis de qualidade elevados da Philips a um preço competitivo. Fiável, eficiente em termos energéticos e acessível – exatamente o que precisa.

Dados do produto

Informações gerais	
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Fonte de luz substituível	false
Equipamento	-
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]
Difusão de feixe da luz da luminária	110°
Ligação	Conector de encaixe, 2 polos
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Período de garantia	3 anos
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220 a 240 V V
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e regulação	
Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Plástico
Material refletor	Steel
Material da ótica	PC
Material de fixação	Aço inoxidável
Acabamento da lente/difusor ótico	Opalino
Comprimento global	175 mm
Largura total	175 mm
Altura total	120 mm
Diâmetro total	233 mm
Cor	WH
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	120 x 175 x 175 mm (4.7 x 6.9 x 6.9 in)

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]

Iluminação descendente DN060B

Código de proteção mecânica contra impactos IK02 [IK02]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo de sistema)	1800 lm
Eficiência da luminária LED inicial	100 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de restituição cromática inicial	>80
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Potência de entrada inicial	18 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)


Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50 000 h	7,5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L65

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	0 to +35°C
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C

Dados do produto

Código do produto completo	871016330663699
Nome de produto da encomenda	DN060B LED18S/840 PSU WH
EAN/UPC – Produto	8710163306636
Código de encomenda	30663699
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
Material SAP	911401532131
Peso líquido SAP (Peça)	0,630 kg





Desenho dimensional



DN060B LED18S/840 PSU WH

Dados fotométricos



Downlight DN060B LED18S 840 PSU WH

Downlight DN060B LED18S 840 PSU WH

Iluminação descendente DN060B

