



data subject to change

Truefashion Projector GCGM

Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +35 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	-
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Hitam
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	223 mm
Tinggi keseluruhan	185 mm
Diameter keseluruhan	80 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.422, 0.386) SDCM<3
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,14 %
Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam
Masa kegunaan median L80B50	45.000 jam
Masa kegunaan median L90B50	21.200 jam
Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Data Produk	
Nama produk pesanan	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK
Nama lengkap produk	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK
Kode produk lengkap	911401547461
Kode urutan	911401547461
No. Material (12NC)	911401547461
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing



