



LuxSpace G4

DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM

Reflector

LuxSpace Gen4 es la nueva gama de luces LED descendentes que combinan la suavidad de la luz y un rendimiento líder con un aspecto lujoso

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Temperatura de color	830 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación externa
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	Reflector facetado con ángulo de haz de 60°
Tipo lente/cubierta óptica	Reflector
Interfaz de control	DALI
Connection	Conector con dos cables adicionales para regular la luz
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Test del hilo incandescente	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	24
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	16 A
Tiempo de irrupción	0.22 ms

Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	Si
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Material de fijación	Steel
Altura total	100 mm
Diámetro total	162 mm
Color	Blanco y negro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Información general	
Flujo lumínico inicial	990 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	118 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	3000 K

LuxSpace G4

Inic. Índice de reproducción del color	>80
Potencia de entrada inicial	8.4 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)


Vida útil media L70B50	50000 h
Vida útil media L80B50	50000 h
Vida útil media L90B50	21000 h

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Nivel máximo de regulación	1%

Datos de producto

Código de producto completo	911401548841
Nombre de producto del pedido	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM
Código de pedido	911401548841
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401548841
Peso neto (pieza)	0,799 kg



Plano de dimensiones



DN58XB/DN59XB

