



LuxSpace G4

DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM

Reflector

LuxSpace Gen4 es la nueva gama de luces LED descendentes que combinan la suavidad de la luz y un rendimiento líder con un aspecto lujoso

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Temperatura de color	840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación externa
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	Reflector facetado con ángulo de haz de 60°
Tipo lente/cubierta óptica	Reflector
Interfaz de control	DALI
Connection	Conector de enchufe de 3 polos compatible con Wieland/Adels y 2 señales de control de 2 polos para la regulación de la luz
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	24
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	20,4 A

Tiempo de irrupción	0,195 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	Si
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Material de fijación	Steel
Altura total	130 mm
Diámetro total	212 mm
Color	Blanco y negro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Información general	
Flujo lumínico inicial	2150 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	111 lm/W

LuxSpace G4

Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	>80
Potencia de entrada inicial	19.3 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)


Vida útil media L70B50	50000 h
Vida útil media L80B50	50000 h
Vida útil media L90B50	21000 h

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Nivel máximo de regulación	1%

Datos de producto

Código de producto completo	911401549241
Nombre de producto del pedido	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM
Código de pedido	911401549241
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401549241
Peso neto (pieza)	1,399 kg



Plano de dimensiones



DN58XB/DN59XB

