



# StyleState 射灯

ST916T LED20/940 PSU 1C MB BK

StyleState 射灯, 28.5 W, 940 中性白色, 22°, 手指保护

飞利浦 StyleState LED 射灯外观设计高雅独特，有多种尊贵明丽的色彩可供选择，并可以个性化定制色彩。设计紧凑，可以在天花板、墙壁、地板用导轨、铆接模组化等安装方式实现重点照明，氛围照明，陈列照明，实现动态照明效果。提供顶级光质量，无论光照效果，色彩还原性，光斑质量都引领行业。三种光束角可以满足不同配光要求。可以在灯具上定制 LOGO，独特的磁力吸附方案，透镜设计和子弹外形，彰显用户的个性和独有性

## 产品数据

| 一般信息         |                    |
|--------------|--------------------|
| 可更换光源        | 否                  |
| 设备组件数        | 1 个单位              |
| 包含的驱动器       | 是                  |
| 光源引擎类型       | LED                |
| CE 标志        | CE 标志              |
| 质保期          | 3 年                |
| 可燃性标志        | -                  |
| ENEC 标志      | -                  |
| 灼热丝测试        | 温度 600°C，持续时间 30 秒 |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是                  |

| 灯技术          |            |
|--------------|------------|
| 光通量          | 2,000 lm   |
| 相关色温 (标称)    | 4000 K     |
| 光效 (额定) (标称) | 70.18 lm/W |
| 显色指数 (CRI)   | >90        |
| 光源光束角度       | - °        |
| 光源颜色         | 940 中性白色   |
| 光学类型         | -          |

| 光罩类型                  | 透镜          |
|-----------------------|-------------|
| 灯具光束扩散                | 22°         |
| 操作和电气                 |             |
| 输入电压                  | 220 至 240 V |
| 线频率                   | 50 to 60 Hz |
| 功耗                    | 28.5 W      |
| 功率系数 (小数)             | 0.9         |
| 连接                    | 外接连接器       |
| 线缆                    | -           |
| MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) | -           |

| 温度     |             |
|--------|-------------|
| 环境温度范围 | -15 至 +35°C |

| 控制和调光        |       |
|--------------|-------|
| 可调光          | 否     |
| 驱动器/功率单元/变压器 | 电子变压器 |
| 控制界面         | -     |

StyleState 射灯

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 恒定光输出            | 否              |
| 机械和外壳            |                |
| 外壳材料             | 铝              |
| 反射镜材料            | -              |
| 光纤材料             | 聚甲基丙烯酸甲酯       |
| 光罩材料             | 聚甲基丙烯酸甲酯       |
| 固定材料             | 铝              |
| 外壳颜色             | 黑色             |
| 光罩外观             | 纹理             |
| 总长度              | 0 mm           |
| 总宽度              | 0 mm           |
| 总高度              | 175 mm         |
| 总直径              | 60 mm          |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深)   | 175 x 0 x 0 mm |
| 审批和申请            |                |
| IP 等级            | IP20 [手指保护]    |
| 机械冲击保护代码         | IK03 [0.3 J]   |
| 保护等级 IEC         | 安全等级 II        |
| 初始性能 (符合 IEC 标准) |                |
| 光通量误差            | +/-10%         |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 初始色度                | SDCM< 3                       |
| 功耗误差                | +/-10%                        |
| 长时间使用性能 (符合 IEC 标准) |                               |
| 使用寿命中值 L70B50       | 50,000 小时                     |
| 申请条件                |                               |
| 最高暗淡级别              | 不适用                           |
| 适用于随机开关             | 否                             |
| 产品数据                |                               |
| 订单产品名称              | ST916T LED20/940 PSU 1C MB BK |
| 完整的产品名称             | ST916T LED20/940 PSU 1C MB BK |
| 完整产品代码              | 911401555431                  |
| 订购代码                | 911401555431                  |
| 材料编号 (12NC)         | 911401555431                  |
| 计算器 - 每包数量          | 1                             |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数    | 1                             |

二维绘图

