



GreenPerform Waterproof G3

WT198C LED60S/840 IAI L1500

GreenPerform Waterproof G3, 42.7 W, 6000 lm, 4000 K, 114°

GreenPerform Waterproof G3 adalah pilihan luar biasa untuk aplikasi kerja keras. Tidak hanya memberikan performa optik yang sangat baik, tetapi juga memberikan penghematan energi yang besar. Dan karena bekerja dengan mulus bersama perangkat lunak IoT seperti Interact, produk ini juga menawarkan opsi penyesuaian, kenyamanan, dan wawasan berbasis data.

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun + 2 tahun setelah pendaftaran
Tanda dapat menyala	-
Tanda ENEC	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 850 °C, durasi 30 detik
Sesuai EU RoHS	Tidak
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	6.000 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	140 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80

Sudut berkas cahaya sumber cahaya	120 °
Warna sumber cahaya	840 neutral white
Jenis optik	-
Tipe penutup optik	-
Penyebaran sinar lampu luminer	114°
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi daya awal CLO	- W
Konsumsi daya CLO rata-rata	- W
Lonjakan arus	22 A
Waktu masuk tiba-tiba	270 ms
Konsumsi Daya	42,7 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	-
Kabel	-

GreenPerform Waterproof G3

Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	24
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-25 hingga +40 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Peredupan Nirkabel
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Dapat diprogram
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Polikarbonat
Material reflektor	Baja
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja antikorosi
Warna Housing	Abu-abu
Lapisan penutup optik	Opal
Panjang keseluruhan	1.515 mm
Lebar keseluruhan	80 mm
Tinggi keseluruhan	85 mm
Diameter keseluruhan	80 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	85 x 80 x 1515 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]	

Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.38,0.38)
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,01 %
Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam
Masa kegunaan median L80B50	42.000 jam
Masa kegunaan median L90B50	20.000 jam
Kondisi Aplikasi	
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Data Produk	
Nama produk pesanan	WT198C LED60S/840 IAI L1500
Nama lengkap produk	WT198C LED60S/840 IAI L1500
Kode produk lengkap	911401562661
Kode urutan	911401562661
No. Material (12NC)	911401562661
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	9

Dimensional drawing



GreenPerform Waterproof G3

