



GreenSpace Downlight G4

DN291B 1xDLED-4000 PSU WH

GreenSpace Downlight G4, 11.6 W, 1000 lm, 4000 K, Góc chiếu 60 đến 120°, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

GreenSpace Gen4 là loại đèn LED downlight mới với hiệu suất cao (95~ 100 lm/W) giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể. Loại đèn này cung cấp cấu hình đa dạng trong khoảng 600~2.000 lm. GreenSpace Gen4 có thể sử dụng trong trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ và ứng dụng văn phòng với các biến thể khác nhau. Tuổi thọ của đèn là 50.000 giờ (L70 tại 25C)

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Dấu ENEC	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 30 giây

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	1.000 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	89 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Loại quang	Góc chiếu 60 đến 120°
Kiểu chụp quang học	Chao trong suốt có vỏ trắng

Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	90°
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	11,6 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	30

Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-

GreenSpace Downlight G4

Công suất chiếu sáng liên tục	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu đèn phản chiếu	Polycarbonate
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [0.2 J tiêu chuẩn]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	DN291B 1xDLED-4000 PSU WH
Tên sản phẩm đầy đủ	DN291B 1xDLED-4000 PSU WH
Mã sản phẩm đầy đủ	911401565021
Mã đơn hàng	911401565021
Số vật liệu (12NC)	911401565021
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	24

Bản vẽ kích thước

