



Greenperform Batten

BY208Z TB

Accessory, Greenperform Batten

GreenPerform Batten BN208C Dali là loại đèn LED batten chất lượng cao, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể lên đến 50% so với các loại đèn batten T8 thông thường. BN208X kết hợp cấu trúc đáng tin cậy, ánh sáng LED tuổi thọ cao và hệ thống điều khiển ZigBee đạt tiêu chuẩn toàn cầu, tạo nên một giải pháp nối mạng dễ sử dụng. Đồng thời, loại đèn này còn giúp tăng khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa lên 80% nhờ cảm biến sự hiện diện của người và tận dụng ánh sáng mặt trời.

Cảnh báo và An toàn

- Sản phẩm ở mức IPX0 nên không đảm bảo bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng kiểm tra tính thích hợp của môi trường lắp đặt bộ đèn
- Nếu không tuân thủ khuyến nghị trên và bộ đèn bị nước xâm nhập, Philips / Signify không thể đảm bảo sự an toàn khi xảy ra sự cố & quyền bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu phụ kiện	Trắng
Dấu CE	-
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài tổng thể	42 mm
Chiều rộng tổng thể	57 mm
Chiều cao tổng thể	58 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	58 x 57 x 42 mm
Vật liệu	Polycarbonate
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [0.2 J tiêu chuẩn]
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BY208Z TB
Tên sản phẩm đầy đủ	BY208Z TB
Mã sản phẩm đầy đủ	872016972499099
Mã đơn hàng	911401568001
Số vật liệu (12NC)	911401568001
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169724990
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	32
EAN/UPC - Vỏ	8720169724990

