



GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

BY718P LED300/CW PSU WB

GreenPerform Highbay Elite 高天井燈, 203 W, 32500 lm, 6500 K, 90°

GreenPerform Highbay Elite 是我們最新推出的高天井燈具系列，功能齊全，適用於挑高天花板與工業應用。獨特無翼設計的美學品味，獲頒 2019 年 iF 設計大獎賽得主榮譽。這個多功能系列燈具同時具備多種務實特點，包括絕佳照明品質、高效節能、長期使用壽命、價格實惠，還有各式光學裝置與流明封裝組合。這款 Green Perform Highbay Elite 燈具配備可與 IoT 系統及軟體應用程式連線的進階選項，這些應用包括 Interact Pro 系統。如果您正在尋找「安裝後即可高枕無憂」，堅固耐用、品質可靠，加上各種連線優勢的解決方案，那麼選擇 Green Perform Highbay Elite 將是您最聰明的決定。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	3 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
ENEC 標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
光通量	32,500 lm


相關色彩溫度 (規範)	6500 K
光效 (額定) (標準)	160 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	865 冷日光色
光學類型	對稱
光學罩類型	透鏡
燈具光束擴散	90°
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	64 A
浪湧時間	0.75 ms
耗電量	203 W

GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

功率因數 (比值)	0.95
纜線	0.3 公尺纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	6
溫度	
環境溫度範圍	-30 至 +50 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
光學罩表面處理	霧面
整體高度	90 mm
整體直徑	510 mm
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]

保護等級 IEC	安全等級 I
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
中值使用壽命 L70B50	75,000 h
應用條件	
最高調光等級	不適用
適合隨機切換	無
產品資料	
下訂產品名稱	BY718P LED300/CW PSU WB
完整產品名稱	BY718P LED300/CW PSU WB
完整產品代碼	872016954874900
訂單代碼	911401577351
材質 Nr. (12NC)	911401577351
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169548749
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8720169548749

二维绘图



GreenPerform Highbay Elite 高天井燈

