



SmartBright 高棚灯 G3

BY238P LED100/CW PSU RLC

SmartBright 高棚灯 G3, 97 W, 10000 lm, 6500 K, 100°

SmartBright 高棚灯 G3 是一款高效、可靠的 LED 照明灯具。经过专门设计，可点对点替换 HPI 250W/400W 灯具，充分发挥 LED 照明的优势，如能耗低、使用寿命长、维护少等。此外，该灯具配备优质光罩，可提供高品质光线，有效提升环境舒适度。

产品数据

一般信息		灯具光束扩散	
可更换光源	否		100°
设备组件数	1 个单位	操作和电气	
包含的驱动器	是	输入电压	220 至 240 V
光源引擎类型	LED	线频率	50 to 60 Hz
CE 标志	CE 标志	初始 CLO 功耗	- W
质保期	3 年	平均 CLO 功耗	- W
可燃性标志	-	侵入电流	10.6 A
ENEC 标志	-	侵入时间	0.13 ms
灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 5 秒	功耗	97 W
符合欧盟 RoHS 规范	否	功率系数 (小数)	0.9
灯技术		连接	-
光通量	10,000 lm	线缆	电缆 0.3 米不带插头
相关色温 (标称)	6500 K	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	24
光效 (额定) (标称)	103 lm/W	温度	
显色指数 (CRI)	80	环境温度范围	-20 至 +45°C
光源光束角度	- °	控制和调光	
光源颜色	865 冷日光	可调光	否
光学类型	-	驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
光罩类型	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖		

SmartBright 高棚灯 G3

控制界面	-
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
光纤材料	-
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	铝
外壳颜色	深灰色
光罩外观	磨砂
总高度	50 mm
总直径	243 mm
审批和申请	
IP 等级	IP50 [防尘堆积]
机械冲击保护代码	IK06 [1 J]
保护等级 IEC	安全等级 I
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.313.0.324)SDCM<5

功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
5000 小时下的驱动器故障率	0.01 %
使用寿命中值 L70B50	30,000 小时
使用寿命中值 L80B50	20,000 小时
使用寿命中值 L90B50	10,000 小时
申请条件	
最高暗淡级别	不适用
产品数据	
订单产品名称	BY238P LED100/CW PSU RLC
完整的产品名称	BY238P LED100/CW PSU RLC
完整产品代码	911401582651
订购代码	911401582651
材料编号 (12NC)	911401582651
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

二维绘图

