



明尚 LED 高天棚灯 G2 BY288P

BY228Z RL-S

Accessory, 明尚 LED 高天棚灯 G2 BY288P

明尚 LED 高天棚灯 G2 是一款高效能、高品质的 LED 室内灯具。可以点对点替换 HPI 250 或者 400w 的传统高天棚灯，拥有出众的性能和表现：低电耗高流明。长效寿命。更少的维护甚至免维护。高品质散光板提供更均匀的出光效果

产品数据

一般信息		完整的产品名称	
配件颜色	灰色	完整产品代码	911401594731
CE 标志	-	订购代码	911401594731
机械和外壳		材料编号 (12NC)	911401594731
总高度	242 mm	计算器 - 每包数量	1
总直径	336 mm	计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
材料	铝		
产品数据			
订单产品名称	BY228Z RL-S		

明尚 LED 高天棚灯 G2 BY288P

二维绘图

