



Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM

Tango G3 - BVP38x, 30600 lm, 230 W, Branco neutro 740, Classe de segurança I

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	30.600 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	134 lm/W
Color rendering index (CRI)	>70
Cor da fonte de luz	Branco neutro 740
Tipo de acessório de difusor ótico	Microlente óptica de policarbonato
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V

Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	230 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Interface de controle	-
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido

Datasheet, 2023, Abril 29 Dados sujeitos a alteração

Tango G3 - BVP38x

Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato	
Cor do compartimento	Alumínio e cinza	
Aprovação e aplicação		
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de	
	poeira, à prova de jatos]	
Código de proteção mecânica contra	IK08 [5 J com proteção contra	
impactos	vandalismo]	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I	
Desempenho inicial (compatível com IEC)		
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%	
Tolerância de consumo de energia	+/-10%	
Dados do produto		
Nome de produto da encomenda	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V	
	SWB GM	

Nome do produto completo	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V
	SWB GM
Full EOC	911401601406
Descrição do código local	Luminaria LED BVP383 LED306/NW
	230W SWB
Código de encomenda	911401601406
Nº do material (12NC)	911401601406
Código local	911401601406
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

