



Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED375/WW 310W 220-240V SWB GM

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto y sólido que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente confiabilidad. Gracias a la tecnología LED, esta luminaria ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Temperatura de color	730 blanco cálido	Color	Aluminio y gris
Driver incluido	Si	Aprobación y aplicación	
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Interfaz de control	-	Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Connection	Cables y guías flotantes	Información general	
Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe	Flujo lumínico inicial	37500 lm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Mecánicos y de carcasa		Eficacia de la luminaria LED inicial	123 lm/W
Tensión de entrada	220 a 240 V	Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Inic. Índice de reproducción del color	>70
Factor de potencia (mín.)	0.9	Potencia de entrada inicial	310 W
Controles y regulación		Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Regulable	No		
Datos técnicos de la luz			
Material de la carcasa	Aluminio fundido		

Tango G3 - BVP38x

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -40 a +50 °C


Datos de producto

Código de producto completo 911401603406
Nombre del producto del pedido BVP383 LED375/WW 310W 220-240V
SWB GM
Código de pedido 911401603406

Local Code	CO02
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401603406
Peso neto (pieza)	12,499 kg



Plano de dimensiones



BVP38x Tango G3

