



Tango G3 – BVP38x

BVP383 LED455/NW 350W 220–240V NB GM

Tango G3 – BVP38x, 45500 lm, 350 W, 740 blanco neutro, Clase de seguridad I

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, este luminario ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Controlador incluido	Sí	Consumo de energía	350 W
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)	0.9
Marca CE	Marca CE	Conexión	Cables y guías flotantes
Información técnica sobre la luz		Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe
Flujo luminoso	45.500 lm	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	134 lm/W	Controles y atenuación	
Índice de producción de color (IRC)	>70	Regulable	No
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro	Interfaz de control	-
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	Mecánica y carcasa	
Operación y aspectos eléctricos		Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Voltaje de entrada	220 a 240 V		

Tango G3 - BVP38x

Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Aluminio y gris
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM
Nombre del producto completo	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM
Full EOC	911401608406
Código del pedido	911401608406
N.º de material (12NC)	911401608406
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

