Tango G3 - BVP38x

BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM

Tango G3 - BVP38x, 9100 lm, 70 W, Cool white, Berkas cahaya medium asimetris, 40° x 80°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

Lampu tebar cahaya hemat energi Tango G3 LED merupakan solusi ideal untuk beragam aplikasi pencahayaan area. Lampu in menyatukan sumber cahaya LED, sistem optik, peredam panas, dan driver menjadi satu housing kompak dan kukuh yang memenuhi standar keamanan global. Peredam panas yang didesain khusus menggabungkan estetika dan fungsi untuk menjamin keandalan yang bagus. Memanfaatkan teknologi LED, lampu ini memberikan performa superior dan masa pakai lama, mengantar pencahayaan area ke tingkatan lanjut.

Product data

Informasi Umum	
Kode kelompok lampu	-
Sumber cahaya yang dapat diganti	Ya
Jumlah unit alat	-
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Teknologi Pencahayaan	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	-
Tanda ENEC	-
Sesuai EU RoHS	Tidak

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	9.100 lm
Sudut kemiringan standar tiang	-
Sudut kemiringan standar entri samping	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	130 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Warna sumber cahaya	Cool white
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Penyebaran sinar lampu luminer	40° x 80°
Jenis optik di luar ruangan	Berkas cahaya medium asimetris

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi daya awal CLO	- W
Konsumsi daya CLO rata-rata	- W

Tango G3 - BVP38x

Konsumsi daya akhir CLO	- W
Konsumsi Daya	70 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 1,5 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	-

Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Aluminium abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	-
Lapisan penutup optik	Buram
Panjang keseluruhan	500 mm
Lebar keseluruhan	84 mm
Tinggi keseluruhan	349 mm
Area proyeksi efektif	0,12 m²
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	349 x 84 x 500 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan arus luminer hingga mode diferensial 15 kV dan mode umum 15 kV
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<=7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM
Nama lengkap produk	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM
Kode produk lengkap	872016973039700
Kode urutan	911401609305
No. Material (12NC)	911401609305
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169730397
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169730397

© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.