



Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB GM

Tango G3 - BVP38x, 50600 lm, 390 W, Branco frio 757, Classe de segurança I

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais		Temperatura	
Driver incluído	Sim	Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Lighting Technology	LED	Controles e dimerização	
Marca CE	Marca CE	Regulável	Não
Dados técnicos de luz		Interface de controle	-
Fluxo luminoso	50.600 lm	Dados mecânicos e de compartimento	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5700 K	Material do compartimento	Alumínio fundido
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	134 lm/W		
Color rendering index (CRI)	>70		
Cor da fonte de luz	Branco frio 757		
Tipo de acessório de difusor ótico	Micro lente óptica de policarbonato		
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	220 a 240 V		
Line Frequency	50 or 60 Hz		
Consumo de energia	390 W		
Fator de potência (fração)	0.9		
Conexão	Cabos/fios suspensos		
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue		

Tango G3 - BVP38x

Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Alumínio e cinza

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB GM
------------------------------	--

Nome do produto completo	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB GM
Full EOC	911401611906
Descrição do código local	Luminaria LED BVP383 LED506/CW 390W SMB
Código de encomenda	911401611906
Nº do material (12NC)	911401611906
Código local	911401611906
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

