



Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM

Tango G3 - BVP38x, 50600 lm, 390 W, 757 blanco frío, Clase de seguridad I

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, esta luminario ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	50.600 lm
Temperatura de color correlacionada	5700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	134 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>70
Color de la fuente de luz	757 blanco frío
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V

Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	390 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión

Tango G3 - BVP38x

Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Aluminio y gris

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM
Nombre del producto completo	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM
Full EOC	872016973051900
Código del pedido	911401612006
N.º de material (12NC)	911401612006
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169730519
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8720169730519

