



Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM

Tango G3 - BVP38x, 61400 lm, 490 W, Branco neutro 740, Classe de segurança I

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais		Line Frequency	
Driver incluído	Sim	Line Frequency	50 or 60 Hz
Lighting Technology	LED	Consumo de energia	490 W
Marca CE	Marca CE	Fator de potência (fração)	0.9
Dados técnicos de luz		Conexão	Cabos/fios suspensos
Fluxo luminoso	61.400 lm	Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	127 lm/W	Temperatura	
Color rendering index (CRI)	>70	Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Cor da fonte de luz	Branco neutro 740	Controles e dimerização	
Tipo de acessório de difusor ótico	Micro lente óptica de policarbonato	Regulável	Não
Dados elétricos e de operação		Interface de controle	-
Tensão de entrada	220 a 240 V		

Tango G3 - BVP38x

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polícarbonato
Cor do compartimento	Alumínio e cinza

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM
------------------------------	--

Nome do produto completo	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM
Full EOC	872016952071400
Descrição do código local	Luminaria LED BVP384 LED614/NW 490W SMB
Código de encomenda	911401617106
Nº do material (12NC)	911401617106
Código local	911401617106
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8720169520714
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	8720169520714

Desenho dimensional

