



Tango G3 – BVP38x

BVP384 LED614/CW 490W 220–240V AWB GM

Tango G3 – BVP38x, 61400 lm, 490 W, Branco frio 757, Classe de segurança I

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	61.400 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	127 lm/W
Color rendering index (CRI)	>70
Cor da fonte de luz	Branco frio 757
Tipo de acessório de difusor ótico	Micro lente óptica de policarbonato
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V

Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	490 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	-
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Interface de controle	-

Tango G3 - BVP38x

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polícarbonato
Cor do compartimento	Alumínio e cinza

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GM
------------------------------	--

Nome do produto completo	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GM
Full EOC	872016973086100
Descrição do código local	Luminária LED BVP384 LED614/CW 490W AWB
Código de encomenda	911401617906
Nº do material (12NC)	911401617906
Código local	911401617906
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC — produto/caixa	8720169730861
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC — caixa	8720169730861

Desenho dimensional

