



Tango G3 – BVP38x

BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 GM

Tango G3 – BVP38x, 52800 lm, 490 W, 857 luz natural, Clase de seguridad I

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, esta luminario ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	52.800 lm
Temperatura de color correlacionada	5700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	109 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	857 luz natural
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V

Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	490 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-

Tango G3 - BVP38x

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Aluminio y gris

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 GM
Nombre del producto completo	BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 GM
Full EOC	911401620206
Código del pedido	911401620206
N.º de material (12NC)	911401620206
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

