



ArenaVision LED gen3 C

BVP427 C LED1270/957 1415W S3 HGB

ArenaVision LED gen3 C, 127000 lm, 1415 W, 957 cool white, Dynamix DMX, Keamanan kelas I

Sistem lampu sorot Philips ArenaVision LED adalah solusi lampu pitch LED inovatif yang mendukung standar penyiaran TV paling mutakhir. Didesain secara eksklusif untuk arena olahraga dan tempat serbaguna, ArenaVision LED menawarkan kualitas cahaya yang luar biasa, manajemen suhu yang efektif, dan masa pakai yang lama. Bila dikombinasikan dengan aplikasi kontrol, misalnya sistem manajemen lampu Interact Sports, ArenaVision LED dapat menyederhanakan hasil pencahayaan yang tepat melalui penjadwalan atau penyesuaian real-time dan dapat digunakan untuk membuat pertunjukan cahaya khusus sebelum, selama, dan setelah acara utama. Untuk memastikan penggunaan yang dioptimalkan untuk aplikasi di dalam maupun luar ruangan, rentang lampu tembak mencakup dua versi housing cetak permanen tekanan tunggal, masing-masing menghosting 2 dan 3 mesin LED. Versi ini juga berfungsi dengan kotak driver eksternal – yang terpisah untuk penggunaan jarak jauh dari lampu tembak (versi BV), atau prapemasangan pada braket pemasangan lampu tembak (versi HGB). Kotak driver eksternal ini memastikan kemudahan pemasangan dan biaya awal yang lebih rendah.

Product data

Informasi Umum		Teknis Lampu	
Driver tercakup	Ya	Flux Cahaya	127.000 lm
Teknologi Pencahayaan	LED	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K
Tangga penawaran	Spesifikasi	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	89 lm/W
Tanda CE	Tanda CE	Indeks renderasi warna (CRI)	>85
		Warna sumber cahaya	957 cool white

ArenaVision LED gen3 C

Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat bening
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-400 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	1.415 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Konektor push-in 5 pin
Kabel	-

Suhu

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Ya
Antarmuka kontrol	Dynamix DMX

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)
Panjang keseluruhan	737 mm
Lebar keseluruhan	695 mm

Tinggi keseluruhan	612 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	612 x 695 x 737 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-7%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP427 C LED1270/957 1415W S3 HGB
Nama lengkap produk	BVP427 C LED1270/957 1415W S3 HGB
Kode produk lengkap	911401627406
Kode urutan	911401627406
No. Material (12NC)	911401627406
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

Dimensional drawing

