



# ArenaVision LED gen3 C

## BVP427 C LED1270/957 1415W S3 HGB

ArenaVision LED gen3 C, 127000 lm, 1415 W, 957 冷白色, Dynamix DMX, 安全等级 I

Philips ArenaVision LED 泛光照明系统是一款创新型 LED 运动场所照明解决方案，支持最新的电视转播标准。ArenaVision LED 专为运动场馆和多用途场地而设计，能够提供卓越的照明质量、有效的热管理和较长的使用寿命。通过与 Interact Sports 照明管理系统等控制应用结合使用，ArenaVision LED 可通过日程安排或实时调整来简化合适照明的提供过程，并可用于在主要赛事之前、期间和之后提供定制灯光表演。为确保在室内和室外应用中的最佳使用，该泛光灯系列包含两种一体式压铸外壳版本，可分别承载 2 个和 3 个 LED 引擎。这些版本还可与外部电器箱结合使用，电器箱既可独立安装（BV 版本）在距离泛光灯较远的位置使用，也可预安装到泛光灯的安装支架（HGB 版本），后者可简化安装并降低初始成本。

### 产品数据

一般信息	
包含的驱动器	是
照明技术	LED
价值阶梯	规格
CE 标志	CE 标志
灯技术	
光通量	127,000 lm
相关色温 (标称)	5700 K
光效 (额定) (标称)	89 lm/W
显色指数 (CRI)	>85
光源颜色	957 冷白色

光罩类型	聚碳酸酯反光碗/透明盖
操作和电气	
输入电压	220-400 V
线频率	50 or 60 Hz
功耗	1,415 W
功率系数 (小数)	0.95
连接	直插式连接器 5 极
线缆	-
温度	
环境温度范围	-40 至 +45°C

# ArenaVision LED gen3 C

## 控制和调光

可调光	是
控制界面	Dynamix DMX

## 机械和外壳

外壳材料	压铸铝
光罩材料	聚碳酸酯
外壳颜色	铝和 RAL (待定义)
总长度	737 mm
总宽度	695 mm
总高度	612 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	612 x 695 x 737 mm

## 审批和申请

IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]

保护等级 IEC	安全等级 I
----------	--------

## 初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-7%
功耗误差	+/-10%

## 产品数据

订单产品名称	BVP427 C LED1270/957 1415W S3 HGB
完整的产品名称	BVP427 C LED1270/957 1415W S3 HGB
完整产品代码	911401627406
订购代码	911401627406
材料编号 (12NC)	911401627406
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

## 二维绘图

