



SmartBright LED Floodlight

BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE

SmartBright LED Floodlight, 19000 lm, 200 W, 757 cool white, 30° x 80°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

SmartBright LED Floodlight merupakan lampu tembak serbaguna yang didesain untuk menghasilkan penghematan energi yang banyak, solusi ideal untuk beragam aplikasi lampu tembak. Produk ini juga didesain untuk memenuhi standar keamanan dan performa yang pantas, memberikan Anda keandalan dan performa tahan lama.

Product data

Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI)	
Kode kelompok lampu	LED190 [LED module 19000 lm]	Warna sumber cahaya	>70
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Tipe penutup optik	757 cool white
Driver tercakup	Ya	Penyebaran sinar lampu luminer	Mangkuk/penutup polikarbonat penahan-UV
Tipe mesin sumber cahaya	LED		30° x 80°
Teknologi Pencahayaan	LED	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tanda CE	Tanda CE	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Tanda ENEC	-	Lonjakan arus	11,5 A
Teknis Lampu		Waktu masuk tiba-tiba	0,077 ms
Flux Cahaya	19.000 lm	Konsumsi Daya	200 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	95 lm/W	Koneksi	Kabel/kawat
		Kabel	Kabel 0,6 m tanpa konektor

SmartBright LED Floodlight

Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	13
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	Datar
Lapisan penutup optik	Buram
Panjang keseluruhan	390 mm
Lebar keseluruhan	287 mm
Tinggi keseluruhan	62 mm
Area proyeksi efektif	0,1365 m²
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	62 x 287 x 390 mm

Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J bertulang]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE
Nama lengkap produk	BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE
Kode produk lengkap	871016331968199
Kode urutan	911401629604
No. Material (12NC)	911401629604
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163319681
Numerator - Pak per kotak bagian luar	3
EAN/UPC - Kantung	8710163319773

Dimensional drawing

