



# SmartBright LED Floodlight

## BVP176 LED190/WW 200W WB GREY CE

SmartBright LED Floodlight, 19000 lm, 200 W, 730 putih hangat, 30° x 80°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan yang dapat disesuaikan

SmartBright LED Floodlight merupakan lampu tembak serbaguna yang didesain untuk menghasilkan penghematan energi yang banyak, solusi ideal untuk beragam aplikasi lampu tembak. Produk ini juga didesain untuk memenuhi standar keamanan dan performa yang pantas, memberikan Anda keandalan dan performa tahan lama.

### Product data

Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI)	
Kode kelompok lampu	LED190 [LED module 19000 lm]		>70
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Warna sumber cahaya	730 putih hangat
Driver tercakup	Ya	Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat penahan-UV
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Penyebaran sinar lampu luminer	30° x 80°
Teknologi Pencahayaan	LED	<b>Pengoperasian dan Kelistrikan</b>	
Tanda CE	Tanda CE	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Tanda ENEC	-	Lonjakan arus	11,5 A
<b>Teknis Lampu</b>		Waktu masuk tiba-tiba	0,077 ms
Flux Cahaya	19.000 lm	Konsumsi Daya	200 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	95 lm/W	Koneksi	Kabel/kawat
		Kabel	Kabel 0,6 m tanpa konektor

# SmartBright LED Floodlight

Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	13
<b>Suhu</b>	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
<b>Kontrol dan Peredupan</b>	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
<b>Mekanis dan Housing</b>	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan yang dapat disesuaikan
Bentuk penutup optik	Datar
Lapisan penutup optik	Buram
Panjang keseluruhan	390 mm
Lebar keseluruhan	287 mm
Tinggi keseluruhan	62 mm
Area proyeksi efektif	0,1365 m <sup>2</sup>
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	62 x 287 x 390 mm

## Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J bertulang]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

## Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<7
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

## Data Produk

Nama produk pesanan	BVP176 LED190/WW 200W WB GREY CE
Nama lengkap produk	BVP176 LED190/WW 200W WB GREY CE
Kode produk lengkap	871016331966799
Kode urutan	911401629704
No. Material (12NC)	911401629704
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163319667
Numerator - Pak per kotak bagian luar	3
EAN/UPC - Kantung	8710163319759

## Dimensional drawing

