




CoreLine Downlight

DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54

Coreline Downlight Gen4 - 840 nötr beyaz - Power supply unit with DALI interface - High-gloss mirror - İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör - Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı

CoreLine Downlight sıva altı armatür serisi, CFL-ni/CFL-i tabanlı downlight armatürlerinin yerini almak üzere tasarlanmıştır. Dikkat çeken TCO özelliği müşterilerin LED'e geçmesine yardımcı olur. Bu armatürler genel aydınlatma uygulamalarında kullanılmak için doğal bir aydınlatma efekti oluşturur. Ayrıca anında enerji tasarrufu sağlar ve çok daha uzun ömürlüdür, paranız için gerçek bir değer ve çevreye dost bir çözüm sunar. Standart delik boyutları ve itmeli konektörler sayesinde kurulumları kolaydır. InterAct modelleri sayesinde InterAct Kablosuz Aydınlatma Kontrolü sistemi ile birlikte çalışabilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kablo	-
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Sürücü birimi sayısı	1 unit	CE işareti	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSD [Power supply unit with DALI interface]	ENEC işareti	-
Tertibat dahildir	Evet	Garanti süresi	5 yıl
Optik sistem türü	C [High-gloss mirror]	Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	60°		
Kontrol arabirimi	DALI		
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör		

CoreLine Downlight

	açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	24
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Service tag	Evet
Ürün ailesi kodu	DN140B [Coreline Downlight Gen4]
Birleşik parlama derecesi CEN	22

Işık Teknik Ayrıntıları

Saturated Red (R9)	<50
--------------------	-----

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Bitiş CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	20,4 A
Ani akım süresi	0,195 ms
Güç Faktörü (Min)	0.95

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Genel uzunluk	0 mm
Genel genişlik	0 mm
Genel yükseklik	108 mm
Genel çap	216 mm
Renk	Beyaz, RAL 9003
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	108 x 0 x 0 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/54 [Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]
Sürdürülebilirlik derecesi	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	2200 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	107 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç renk türü	(0.378,0.377) SDCM≤5
Başlangıç giriş gücü	20.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	1 %
Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +40 °C
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871016332611500
Sipariş ürün adı	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54
EAN/UPC - Ürün	8710163326115
Sipariş kodu	32611500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401634105
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,800 kg



CoreLine Downlight

