



SmartBright LED 隧道灯

BWP150 LED44/NW 40W 220-240V SWB

SmartBright LED 隧道灯, 4400 lm, 40 W, 740 中性白色, 70° x 130°, 安全等级 I, 壁式安装支架

SmartBright LED 隧道灯适用于内部区域、城市隧道与地下通道，是隧道照明的理想之选。此全新隧道照明解决方案经济实惠，灯光质量优异，可显著节约能源，减少维护。

产品数据

一般信息	
可更换光源	否
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
CE 标志	-
可燃性标志	-
灯技术	
光通量	4,400 lm
标准倾斜角灯架头	-
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	100 lm/W
显色指数 (CRI)	>70
光源颜色	740 中性白色
光罩类型	聚碳酸酯反光碗/透明盖
灯具光束扩散	70° x 130°
操作和电气	
输入电压	100 至 240 V

频率	50 or 60 Hz
功耗	40 W
功率系数 (小数)	0.95
连接	飞线/ 电线
线缆	电缆 0.5 米不带插头
温度	
环境温度范围	-40 至 +45°C
控制和调光	
可调光	否
控制界面	-
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
光罩材料	聚碳酸酯
外壳颜色	铝和灰色
安装设备	壁式安装支架

SmartBright LED 隧道灯

光罩外观	透明
总长度	329 mm
总宽度	201 mm
总高度	113 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	113 x 201 x 329 mm

审批和申请

IP 等级	IP65 [防灰尘渗透，防喷射]
机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
保护等级 IEC	安全等级 I

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
-------	--------

功耗误差	+/-5%
------	-------

产品数据

订单产品名称	BWP150 LED44/NW 40W 220-240V SWB
完整的产品名称	BWP150 LED44/NW 40W 220-240V SWB
完整产品代码	911401638505
订购代码	911401638505
材料编号 (12NC)	911401638505
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	4

二维绘图

