



RoadCharm

BRP472 LED 252/NW 195W 220-240V DME

RoadCharm, 25200 lm, 195 W, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I, 48-60 mm çap için yan giriş

Uzun süreli ortağınız olması amacıyla geliştirilen RoadCharm'ın sisteme hazır mimarisi, bağlı aydınlatma sistemlerinin avantajlarından hemen yararlanmanızı sağlar, ayrıca şehri gelecek yeniliklere hazırlar Hem yaya hem de araç yolu uygulamaları için kutuplar arasında daha iyi ışık değişmezliği ve maksimum aralığa ulaşacak şekilde tasarlanmıştır. Dökme alüminyum muhafaza ve Philips LED platformu ile bakımı kolaydır, uzun bir kullanım ömrüne ve güvenebileceğiniz tutarlılığa sahiptir. Ayrıca farklı yol yapılandırmaları ile koşullarında ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılamak için 2 muhafaza boyutu ve bir sizi ışın optik sistemi de sunar. RoadCharm geleneksel lamba sistemlerine kıyasla %50 enerji tasarrufu sunar, bu da ürünü büyümekte olan tüm büyükşehirler için ideal sürdürülebilir aydınlatma çözümü haline getirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Işık kaynağı motoru türü	LED	Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
CE işareti	CE işareti	Çalıştırma ve Elektrik	
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için	Giriş Voltajı	220-240 V
ENEC işareti	-	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Tüketimi	195 W
Işık Akısı	25.200 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Bağlantı	Elektrik prizi
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K		

Kablo	-
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	48-60 mm çap için yan giriş
Optik kapak şekli	Yuvarlak, küresel
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	1.012 mm
Genel genişlik	364 mm
Genel yükseklik	115 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,32 m²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	115 x 364 x 1012 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	15 kV diferansiyel moduna ve 15 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM < 5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP472 LED 252/NW 195W 220-240V DME
Tam ürün adı	BRP472 LED 252/NW 195W 220-240V DME
Tam ürün kodu	911401661705
Sipariş kodu	01661705
Malzeme No. (12NC)	911401661705
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim