



Tango G2 LED 投光灯

BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB

Tango G2 LED 投光灯, 10100 lm, 80 W, 中性白色, 对称宽光束, 100°, 安全等级 I, 安装支架可调

Tango G2 LED 投光灯, 广泛使用于各种场地、广告牌, 工业等应用场合。集成了成熟稳定的 LED 光源, 光学, 散热和驱动技术, 节能, 长效, 坚固耐用, 外形经典美观

产品数据

一般信息	
灯具系列代码	-
可更换光源	是
设备组件数	-
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
照明技术	LED
CE 标志	CE 标志
质保期	3 年
可燃性标志	-
ENEC 标志	-
符合欧盟 RoHS 规范	否
灯技术	
光通量	10,100 lm
标准倾斜角灯架头	-
标准倾斜角侧入	-
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	125 lm/W
显色指数 (CRI)	70
光源颜色	中性白色

光罩类型	聚碳酸酯微透镜光学装置
灯具光束扩散	100°
户外光学类型	对称宽光束
操作和电气	
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz
初始 CLO 功耗	- W
平均 CLO 功耗	- W
最终 CLO 功耗	- W
功耗	80 W
功率系数 (小数)	0.95
连接	飞线/电线
线缆	电缆 1.5 米不带插头
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	-
温度	
环境温度范围	-40 至 +50°C
控制和调光	
可调光	否

Tango G2 LED 投光灯

驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
控制界面	-
恒定光输出	否

机械和外壳

外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	钢
外壳颜色	铝和灰色
安装设备	安装支架可调
光罩外形	-
光罩外观	磨砂
总长度	412 mm
总宽度	454 mm
总高度	60 mm
有效投射面积	0.133 m ²
尺寸 (高 x 宽 x 深)	60 x 454 x 412 mm

审批和申请

IP 等级	IP65 [防尘渗透, 防喷射]
-------	------------------

机械冲击保护代码	IK07 [2 J 强化型]
浪涌保护 (通用/差异)	直到 10 kV 差模和 10 kV 共模的灯具浪涌保护等级
保护等级 IEC	安全等级 I

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
初始色度	SDCM<=7
功耗误差	+/-10%

产品数据

订单产品名称	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB
完整的产品名称	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB
完整产品代码	872016973000700
订购代码	911401662304
材料编号 (12NC)	911401662304
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8720169730007
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	8720169730007

二维绘图

