



明尚 LED 低天棚灯 G2 BY088P

BY088P LED30/NW

明尚 LED 低天棚灯 G2 BY088P, 30 W, 2400 lm, 4000 K, 100°

明尚 LED 低天棚灯 G2 是一款简洁设计, 高效率的室内 LED 灯具--节省电费、长寿命、免维护、安全、灵活应用。明尚 LED 低天棚灯 G2 可以简单替换基于荧光灯的低天棚灯, 可以广泛应用在商超、体育娱乐场所以及仓库等。

产品数据

一般信息		光源类型	聚碳酸酯罩/盖
可更换光源	否	灯具光束扩散	100°
设备组件数	1 个单位	操作和电气	
包含的驱动器	是	输入电压	220-240 V
光源引擎类型	LED	线频率	50 or 60 Hz
CE 标志	-	侵入电流	24.8 A
质保期	1 年	侵入时间	95.78 ms
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面	功耗	30 W
ENEC 标志	-	功率系数 (小数)	0.9
灼热丝测试	温度 650°C, 持续时间 5 秒	连接	飞线/电线
符合欧盟 RoHS 规范	否	线缆	线缆 0.3 米不带插头
灯技术		MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	95
光通量	2,400 lm	温度	
相关色温 (标称)	4000 K	环境温度范围	-20 至 +40°C
光效 (额定) (标称)	80 lm/W	控制和调光	
显色指数 (CRI)	≥80	可调光	否
光源颜色	840 中性白色		
光学类型	宽光束		

明尚 LED 低天棚灯 G2 BY088P

驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)
控制界面	-
恒定光输出	否

机械和外壳

外壳材料	铝
反射镜材料	铝
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	-
外壳颜色	灰色和黑色
光罩外观	磨砂
总高度	162 mm
总直径	300 mm

审批和申请

IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 I

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
-------	--------

初始色度	SDCM<5
功耗误差	+/-10%

长时间使用性能 (符合 IEC 标准)

使用寿命中值 L70B50	15,000 小时
---------------	-----------

申请条件

适用于随机开关	否
---------	---

产品数据

订单产品名称	BY088P LED30/NW
完整的产品名称	BY088P LED30/NW
完整产品代码	692382862563400
订购代码	911401667603
材料编号 (I2NC)	911401667603
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828625634
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	6923828625634

二维绘图

