



Essential SmartBright LowBay

BY088P LED20/NW

Essential SmartBright LowBay, 20 W, 1600 lm, 4000 K, 100°

Philips Essential SmartBright LowBay adalah pencahayaan fungsional dengan menggabungkan efisiensi biaya dengan desain yang ringkas. Menawarkan pelanggan semua keuntungan pencahayaan LED – konsumsi energi rendah, masa servis panjang, dan biaya perawatan rendah. Fleksibel, aman, dan dapat diandalkan, Essential SmartBright LowBay merupakan penggantian LED yang sempurna untuk sistem CFL LowBay konvensional, memungkinkan Anda mencerahkan swalayan, toko ritel, dan ruang rekreasi olahraga Anda dengan baik.

Product data

Informasi Umum			
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Jumlah unit alat	1 unit	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	80 lm/W
Driver tercakup	Ya	Indeks renderasi warna (CRI)	≥80
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Warna sumber cahaya	840 neutral white
Tanda CE	-	Jenis optik	Cahaya lebar
Periode garansi	1 tahun	Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar	Penyebaran sinar lampu luminer	100°
Tanda ENEC	-	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 5 detik	Tegangan Masuk	220-240 V
Sesuai EU RoHS	Tidak	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Teknis Lampu		Lonjakan arus	8,2 A
Flux Cahaya	1.600 lm	Waktu masuk tiba-tiba	30,8 ms
		Konsumsi Daya	20 W
		Faktor Daya (Fraksi)	0.9

Essential SmartBright LowBay

Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0,3 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	148

Suhu

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	Aluminium
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	-
Warna Housing	Abu-abu dan hitam
Lapisan penutup optik	Buram
Tinggi keseluruhan	133 mm
Diameter keseluruhan	250 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
---	--------------------------

Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0.3 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L70B50	15.000 jam
-----------------------------	------------


Kondisi Aplikasi

Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
---------------------------	-------

Data Produk

Nama produk pesanan	BY088P LED20/NW
Nama lengkap produk	BY088P LED20/NW
Kode produk lengkap	692382862566500
Kode urutan	911401667903
No. Material (12NC)	911401667903
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828625665
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6923828625665

Dimensional drawing



Essential SmartBright LowBay

