




# Tango G2 LED

## BVP283 LED280/NW 280W 220-240V NB

Tango G2 LED, 28000 lm, 280 W, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I

Tango G2 LED alan aydınlatma, ilan panosu, cephe, endüstriyel alan, dinlenme-spor gibi çeşitli uygulamalar ve diğer genel uygulamalara yönelik, genel amaçlı LED'li bir projektör aydınlatması armatürüdür. Tango G2 LED projektör aydınlatması LED ışık kaynağı, optik sistem, ısı emicisi ve sürücüyü tek bir kompakt muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi güvenilirlik ve uzun ömür sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Tango G2 LED enerji tasarrufu ve daha uzun ömür sunan LED teknolojisinden faydalanarak alan aydınlatmasını yeni bir döneme taşır.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |                | Hat Frekansı            |                       |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Tertibat dahildir                 | Evet           | Güç Tüketimi            | 280 W                 |
| Aydınlatma Teknolojisi            | LED            | Güç Faktörü (Kesir)     | 0.95                  |
| CE işareti                        | CE işareti     | Bağlantı                | Boşta kablolar/teller |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                | Kablo                   | Fışsız 1,5 m kablo    |
| Işık Akısı                        | 28.000 lm      | Sıcaklık                |                       |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 4000 K         | Ortam sıcaklığı aralığı | -40 - +50 °C          |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 100 lm/W       | Kontroller ve Dim Etme  |                       |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | >70            | Dim Edilebilir          | Hayır                 |
| Işık kaynağı rengi                | 740 nötr beyaz | Kontrol arabirimi       | -                     |
| Optik kapak tipi                  | Cam            | Mekanik ve Muhafaza     |                       |
| Çalıştırma ve Elektrik            |                | Muhafaza Malzemesi      | Alüminyum döküm       |
| Giriş Voltajı                     | 220-240 V      |                         |                       |

## Tango G2 LED

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Optik sistem malzemesi                     | Polikarbon        |
| Optik kapak malzemesi                      | Polikarbon        |
| Muhafaza Rengi                             | Alüminyum ve gri  |
| Toplam uzunluk                             | 480 mm            |
| Genel genişlik                             | 655 mm            |
| Genel yükseklik                            | 60 mm             |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 60 x 655 x 480 mm |

### Onay ve Uygulama

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK07 [2 J güçlendirilmiş]                                  |
| Koruma sınıfı IEC            | Güvenlik sınıfı I                                          |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Işık akısı toleransı   | +/-10% |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

### Ürün Verileri

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sipariş ürün adı                           | BVP283 LED280/NW 280W 220-240V NB |
| Tam ürün adı                               | BVP283 LED280/NW 280W 220-240V NB |
| Tam ürün kodu                              | 911401668202                      |
| Sipariş kodu                               | 01668202                          |
| Malzeme No. (12NC)                         | 911401668202                      |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1                                 |

### Boyutlu çizim

