



Tango G3 – BVP38x

BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GC

Tango G3 – BVP38x, 53500 lm, 500 W, 840 中性白色, 对称, 50° x 50°, 安全等级 I, 安装支架可调

Tango G3 LED 投光灯，采用成熟的 LED 技术，打造全功率段的泛光照明产品，采用先进的 LED 光源，光学系统，驱动器和散热技术，壳体晶层坚固耐用，安全，外形设计流畅美观，性能优越。

产品数据

一般信息	
灯具系列代码	-
可更换光源	是
设备组件数	-
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
照明技术	LED
CE 标志	-
质保期	3 年
可燃性标志	-
ENEC 标志	-
符合欧盟 RoHS 规范	否

灯技术	
光通量	53,500 lm
标准倾斜角灯架头	-
标准倾斜角侧入	-
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	107 lm/W
显色指数 (CRI)	80

光源颜色	840 中性白色
光源类型	聚碳酸酯微透镜光学装置
灯具光束扩散	50° x 50°
户外光学类型	对称

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
功耗	500 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	飞线/电线
线缆	电缆 0.5 米不带插头
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	-

温度	
环境温度范围	-40 至 +50°C

控制和调光	
可调光	否
驱动器/功率单元/变压器	电源装置 (开/关)

Tango G3 - BVP38x

控制界面	-
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
光纤材料	聚碳酸酯
光罩材料	聚碳酸酯
固定材料	钢
外壳颜色	铝和灰色
安装设备	安装支架可调
光罩外形	-
光罩外观	-
总长度	593 mm
总宽度	678 mm
总高度	133 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	133 x 678 x 593 mm
审批和申请	
IP 等级	IP66 [防尘渗透, 防喷射]

机械冲击保护代码	IK08 [5 J 防破坏型]
浪涌保护 (通用/差异)	直到 10 kV 差模和 10 kV 共模的灯具浪涌保护等级
保护等级 IEC	安全等级 I
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
初始色度	7 SDCM
功耗误差	+/-10%
产品数据	
订单产品名称	BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GC
完整的产品名称	BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GC
完整产品代码	911401671705
订购代码	911401671705
材料编号 (12NC)	911401671705
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1

二维绘图

