



Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED535/840 500W 220-240V NB GM

Tango G3 - BVP38x, 53500 lm, 500 W, 840 nötr beyaz, Simetrik, 13°, Güvenlik sınıfı I, Ayarlanabilir montaj braketi

Enerji tasarrufu sağlayan Philips Tango G3 LED Projektör Aydınlatması, kapsamlı Alan aydınlatması uygulamaları için ideal çözümdür. LED ışık kaynağını, ısı emicisini ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan bu aydınlatma armatürü üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Lamba ailesi kodu	-	Standart devirme açısı yandan giriş	-
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Sürücü birimi sayısı	-	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	107 lm/W
Tertibat dahildir	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı motoru türü	LED	Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
CE işareti	-	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	13°
Garanti süresi	3 yıl	Optik sistem türü dış mekan	Simetrik
Alev alma işareti	-	Çalıştırma ve Elektrik	
ENEC işareti	-	Giriş Voltajı	220-240 V
EU RoHS ile uyumludur	Hayır	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Kalkış Akımı	153 A
Işık Akısı	53.500 lm	Ani akım süresi	0,585 ms
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Güç Tüketimi	500 W
		Güç Faktörü (Kesir)	0.9

Tango G3 - BVP38x

Bağlantı	Boşta kablolar/teller
Kablo	Fişsiz 1,5 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	-
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum ve gri
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	-
Optik kapak kaplaması	-
Toplam uzunluk	593 mm
Genel genişlik	678 mm
Genel yükseklik	133 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	133 x 678 x 593 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	15 kV diferansiyel moduna ve 15 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	7 SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP384 LED535/840 500W 220-240V NB GM
Tam ürün adı	BVP384 LED535/840 500W 220-240V NB GM
Tam ürün kodu	911401672105
Sipariş kodu	01672105
Malzeme No. (12NC)	911401672105
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim



Tango G3 - BVP38x

